

Organisationsmagnet rund ①

Die runde Form ist der Klassiker zum Befestigen oder Markieren. Wählen Sie Ihre Magnete nach Größe, Farbe und Haftkraft für Ihren Einsatzzweck.

| Maße in mm | | Magnetkern | Haftkraft* N | Verpackungs- einheit | Art.-Nr. |
|-------------|------|------------|-----------------|-------------------------|------------|
| Durchmesser | Höhe | | | | |
| 10,5 | 6,5 | Ferrit | 1,5 | 10 Stück | 30.000XX** |
| 16 | 7 | Ferrit | 3 | 10 Stück | 30.001XX** |
| 20 | 7,5 | Ferrit | 4 | 10 Stück | 30.002XX** |
| 25 | 8 | Ferrit | 6,5 | 10 Stück | 30.003XX** |
| 30 | 7,8 | Ferrit | 10 | 10 Stück | 30.004XX** |
| 35 | 14 | Ferrit | 20 | 10 Stück | 30.006XX** |
| 36 | 8,5 | Ferrit | 12 | 10 Stück | 30.005XX** |
| 40 | 7,8 | Ferrit | 12 | 10 Stück | 30.008XX** |
| 10 | 9 | Neodym | 4 | 10 Stück | 30.011XX** |
| 18 | 8 | Neodym | 10 | 10 Stück | 30.012XX** |
| 25 | 8 | Neodym | 14 | 10 Stück | 30.017XX** |
| 30 | 7,5 | Neodym | 27 | 10 Stück | 30.014XX** |
| 36 | 8,5 | Neodym | 35 | 10 Stück | 30.016XX** |

*Erläuterungen zur Haftkraft finden Sie auf Seite 25. ** Bitte den zweistelligen Farbcode bei der Bestellung angeben. WS/weiß, GE/gelb, RT/rot, GN/grün, BL/blau, SW/schwarz, GR/grau, OR/orange. Farbcode auf Seite 119.

Organisationsmagnet eckig ②

Eckige Formen lassen sich gut mit Hinweisen beschriften. Für unterschiedliche Einsatzzwecke gibt es eine Vielfalt an Größen und Farben.

| Maße in mm | | | Magnetkern | Haftkraft* N | Verpackungs- einheit | Art.-Nr. |
|------------|--------|------|------------|-----------------|-------------------------|------------|
| Länge | Breite | Höhe | | | | |
| 11 | 11 | 6,5 | Ferrit | 1,5 | 10 Stück | 30.100XX** |
| 21 | 12,5 | 6,5 | Ferrit | 1,5 | 10 Stück | 30.101XX** |
| 35 | 35 | 9 | Ferrit | 10 | 10 Stück | 30.104XX** |
| 37 | 22 | 7,5 | Ferrit | 11 | 10 Stück | 30.102XX** |
| 55 | 22,5 | 8,5 | Ferrit | 15 | 10 Stück | 30.103XX** |
| 35 | 35 | 9 | Neodym | 27 | 10 Stück | 30.105XX** |
| 55 | 22,5 | 8,5 | Neodym | 48 | 10 Stück | 30.107XX** |

*Erläuterungen zur Haftkraft finden Sie auf Seite 25. ** Bitte den zweistelligen Farbcode bei der Bestellung angeben. WS/weiß, GE/gelb, RT/rot, GN/grün, BL/blau, SW/schwarz, GR/grau, OR/orange. Farbcode auf Seite 119.



Der Neodymkern verfügt über eine besonders starke Haftkraft.



②

